



NOMBRE: Vaso para extracción de rótulas Renault Twingo II Sport

REF.: 10939

Precio final: 19,95 € sin IVA
24,14 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Vaso especial para extraer e instalar rótulas roscadas en el brazo inferior de Renault Twingo II Sport. Diseño con 4 pines redondos y accionamiento de 1/2".

DESCRIPCION LARGA:

El **vaso para extracción de rótulas Renault Twingo II Sport** es una herramienta específica para desmontar e instalar rótulas inferiores delanteras de tipo roscado desde el brazo inferior del vehículo. Permite realizar la operación con total seguridad, evitando dañar las piezas de suspensión o el alojamiento del brazo.

Fabricado en acero tratado de alta resistencia, este vaso garantiza un acople preciso y un par de apriete uniforme gracias a su diseño con **cuatro pines redondos de 7,75 mm**. Su accionamiento por **cuadradillo de 1/2"** lo hace compatible con carracas y llaves de impacto manuales o neumáticas.

Aplicación:

- Renault Twingo II Sport 133 (2007–2014)

Características técnicas:

- Altura total: 40 mm
- Altura hasta los pines: 45 mm
- Diámetro de los pines: 7,75 mm
- Cuadradillo de accionamiento: 1/2"
- Tipo de rótula: roscada, desmontaje desde brazo inferior

Para facilitar la extracción de la rótula, se recomienda calentar el ojillo del brazo inferior con una pistola de calor sin llama antes de aplicar la herramienta.

Este vaso profesional es ideal para talleres especializados en reparación de suspensiones o mantenimiento de vehículos Renault, proporcionando un desmontaje rápido, limpio y preciso.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Para qué modelo de Renault es compatible esta herramienta?

Está diseñada específicamente para el **Renault Twingo II Sport 133**, fabricado entre los años 2007 y 2014.

¿Cómo se utiliza correctamente?

Debe colocarse el vaso sobre la rótula roscada del brazo inferior y girarse con una llave de 1/2". Se recomienda aplicar calor con una pistola sin llama para facilitar la extracción.

¿Cuántos pines tiene el vaso?

Dispone de **4 pines redondos** de 7,75 mm de diámetro que aseguran un agarre firme y evitan el deslizamiento.

¿Se puede usar con una llave de impacto?

Sí, gracias a su cuadradillo de **1/2"** es compatible con llaves de impacto manuales o neumáticas de par controlado.

